

B1路由器使用说明

配置方法

1、连接路由器

- 有线连接
- 无线连接：默认无线密码 00000000 或者 LB 开头的无密码的路由器。

连接路由器后输入 192.168.123.1 进入管理页面（已测试过的路由，如果重置过请输入 192.168.16.1），管理员密码 admin。

2、配置路由器

- 修改无线名称

在“高级设置”->“WIFI 设置”->里更改 WiFi 名称。（名称后面添加狗编号比如 Unitree-B1 154 和 Unitree-B1-154 5G）和密码（默认 00000000，已设置可忽略）




- 修改无线模式

将 2.4G 和 5.8G 无线模式改成 B/G/GN，如下图所示：



如果重置过路由器，需要通过 192.168.16.1 进入的后台把 DHCP 服务器改为 192.168.123.1 如下图所示：




点击“LAN”->进入“局域网设置”页面，将 LAN IP 修改为 192.168.123.1，再点击地址池起始 IP 会自动更新为当前网段，点确定即可设置完成。



接线定义

B1 路由器使用 Unitree 定制线缆网络电源连接线连接，接线定义如下图所示：



- WAN：外网接口。
- LAN1：接狗内部。
- LAN2：接用户拓展坞靠近狗背接口端独立 16 PIN 接口。